

HOLEX**Suport pentru capete de strunjire HOLEX Pro, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/09mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260049 20/09
GTIN	4067263109648
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Răcire orientată pe marginea de tăiere.

Notă:

Transfer lichid de răcire sub cap prin racord de furtun (G1/8 inch – inclus).

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	9 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Mărime coadă	20 mm
Standard	Standard de fabricație
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Cod ISO Suport	SCLCR/L 2020K09
Lungimea totală L	125 mm
Lungime cap L ₁	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	CC.. 09T3..
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da

Unghi de reglare κ	95 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurubelniță dinamometrică Tip TX15	659950 TX15