

**Cuțit de strunjit HOLEX Pro, dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	260304 20/11
GTIN	4067263109662
Clasa articolului	22E

**Descriere****Execuție:**

Răcire orientată pe marginea de tăiere.

**Notă:**

Transfer lichid de răcire sub cap prin racord de furtun (G1/8 inch – inclus).

**Descriere tehnică**

Mărime coadă	20 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Standard	Normă de fabricație
Lungimea totală L	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	DC.. 11T3..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Cod ISO Suport	SDJCR/L 2020K11
Lungime cap L <sub>1</sub>	20,5 mm
Tip de utilizare	dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Clemă suport pivotant

---

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurubelniță dinamometrică Tip TX15	659950 TX15