

**Cuțit de strunjit HOLEX Pro, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261301 20/11
GTIN	4067263109440
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Răcire orientată pe marginea de tăiere.

Notă:

Transfer lichid de răcire sub cap prin racord de furtun (G 1/8 inch – inclus).

Descriere tehnică

Standard	Normă de fabricație
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungime cap L ₁	24 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lungimea totală L	125 mm
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Cod ISO Suport	SVJCR/L 2020K11
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometrică Tip TX15	659950 TX15
Șurubelniță dinamometrică Tip TX8	659950 TX8