

**Cuțit de strunjit HOLEX Pro, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261300 20/11
GTIN	4067263109426
Clasa articolului	22E

Descriere**Execuție:**

Răcire orientată pe marginea de tăiere.

Notă:

Transfer lichid de răcire sub cap prin racord de furtun (G 1/8 inch – inclus).

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungime cap L ₁	24 mm
Lungimea totală L	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Cod ISO Suport	SVJCR/L 2020K11
Standard	Normă de fabricație
Mărime coadă	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Mărimea plăcuței	11 mm
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	93 grad

Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cap de strunjire

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometrică Tip TX15	659950 TX15
Șurubelniță dinamometrică Tip TX8	659950 TX8