



## Extensie pentru tarod cu suprafață HB, Tip: 7



### Date comandă

Numărul de comandă	338425 7
GTIN	4067263109754
Clasa articolului	32H

### Descriere

#### Execuție:

Coadă h6 cu suprafață Weldon pentru prindere și în mandrine Weldon / mandrine cu strângere rapidă – fretare sau mandrine hidraulice.

- **Model lung, respectiv foarte lung.**
- **Capătul din față al prelungitorului este profilat ca o bucă elastică. Tarodul se fixează în buca elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.**
- **Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.**
- **Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în buce elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.**

#### Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

#### Notă:

Bucă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

### Descriere tehnică

Prelungitor L <sub>2</sub>	60 mm
Pentru Ø nominal al filetului d <sub>1</sub> DIN 371	M9
Pentru Ø nominal al filetului d <sub>1</sub> DIN 374/376	M12
Prelungitor K <sub>2</sub>	8 mm
Prelungitor L <sub>3</sub>	130 mm
Ø prelungitorului D <sub>3</sub>	10 mm

Pentru Ø cozii filetate d <sub>2</sub>	9 mm
Tip produs	Prelungitor