

Garant**Menghină cu fixare centrată, unitate de bază Xtric, Tip: 125L****Date comandă**

Numărul de comandă	363000 125L
GTIN	4067263108795
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- **Accesibilitate foarte bună și perfect simetric.**
- **Complet călit și rectificat pe partea inferioară.**
- **Menghină pentru piese brute și piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.**
- **Inclusiv alezaje pentru sistemul de poziționare LANG, adaptabile pentru GARANT ZeroClamp și Erowa ITS148 (măr. 50 și 80) prin plăcuța intermediară.**
- **Înlocuirea bacurilor, fără scule. Prin întoarcerea bacurilor, este posibilă o modificare a domeniului de strângere.**
- **Interfață de automatizare.**
- **Sistem genial de schimbare rapidă a bacurilor, fără scule.**
- **Forță de strângere până la 25 kN, la un moment de rotație de 90 Nm.**
- **Utilizare rapidă și intuitivă.**
- **Precizie de re poziționare <0,01 mm.**
- **Scalare pentru poziționarea prealabilă a modulelor de strângere.**
- **Piulița șurubului cu sau fără funcție de pendul.**
- **Margine de strângere pentru bride de fixare.**
- **Setare centru cu cheie cu pini.**

Aplicație:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

Adaptat pentru:

Bacuri detașabile Cod 363010 – 363045.

Livrare:

Șină de bază, ax, piulițe ax, **carcasă ax Cod 363083.**

Accesorii opționale:

Șurubelniță 6-gonală nr. 627424 măr. 5, cheie frontală nr. 628600, mărimea 2, cheie dinamometrică nr. 656050, inserție de cheie tubulară nr. 642229, gheare prindere nr. 363081 80 și 361165 CS1, șuruburi de prindere GARANT nr. 363190, plăci adaptoare nr. 363079, 363080, 363085. Suport de înălțime Cod 363090 (în combinație cu Cod 363079). Stația de asamblare nr. 358595 52/96.

Notă:

Bolțurile de pretensionare originale pentru ZeroClamp sunt prea lungi pentru a fi utilizate direct. Scurtați fileturile bolțurilor la o lungime de înșurubare max. de 19 mm de la suprafața de reazem. Bacurile detașabile compatibile Cod 363010 – 363045 nu sunt incluse în setul de livrare. Situația de strângere S2 apare la răsucirea bacului. Remediați golurile de prindere la tipurile XS și XSP cu ajutorul bacurilor detașabile decalate.

Descriere tehnică

Greutate	11,8 kg
Gamă de prindere S2	92 - 280 mm
Gamă de prindere S1	0 - 194 mm
B	125 mm
Canal longitudinal	20 mm
L	320 mm
Momentul maxim	132 Nm
Serie	Xtric
Dimensiuni deschidere chei	13 mm
Dimensiuni deschidere chei	5 mm
Înălțime H	54 mm
Forță de strângere până la maxim	32 kN
Dimensiune fixă partea inferioară	2×96 / 200 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Xtric 125
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Gheară de strângere Tip CS1	361165 CS1
-----------------------------	------------

Lagăr arbore complet Tip 125/270	363008 125/270
Bac moale detașabil Tip 160A	363034 160A
Bac moale detașabil Tip 160S	363034 160S
Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 10 mm	363076 10
Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 12 mm	363076 12
Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 20 mm	363076 20
Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 25 mm	363076 25
Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 30 mm	363076 30
Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 30C mm	363076 30C
Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 32 mm	363076 32
Pereche de cale plan-paralelemagnetic Înălțime 32C mm	363076 32C
Placă adaptoare la menghină cu fixare centrică Tip ZS / pentru placa de strângere de Ø 125/120 mm	363080 125/120
Placă adaptoare la menghină cu fixare centrică Tip ZS / pentru placa de strângere de Ø 125/138 mm	363080 125/138
Ax de schimb pentru XTRIC Tip 125M	363084 125M
Piuliță șurub rigidă dreapta Tip 125	363097 125
Piuliță șurub pendulând stânga Tip 125	363098 125
Piuliță șurubului pendulând dreapta Tip 125	363099 125