

**DCGX 11T3005, Categorie: SP4019****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260371 SP4019 |
| GTIN               | 2050001939173 |
| Clasa articolului  | 28D           |

**Descriere**

DCGX 11T3005 SP4019 Categorie: SP4019

Sfărâmbător de așchii: 62

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,15 - 3 mm

Avans  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rot

Viteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 30 - 440 m/min

**Descriere tehnică**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Sfărâmbător de așchii                         | 62                |
| Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală | 30 - 440 m/min    |
| Avans $f$                                     | 0,05 - 0,3 mm/rot |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,15 - 3 mm       |
| Condiție de tăiere                            | continuă          |
| Aplicația principală                          | UNI               |
| Categorie                                     | SP4019            |
| Codificare finisare / degroșare               | Finisare          |

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Materialul sculei               | Carbura                          |
| Serie                           | Cuțit de strunjire tip eco       |
| Serie                           | Cuțit de strunjit                |
| Serie                           | Bară pentru strunjire interioară |
| Serie                           | Cap de strunjit                  |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă       | DCGX 11T3005                     |
| Numărul de schimbări / tășuri   | 2                                |
| Disponerea plăcuțelor amovibile | neutru                           |