

Garant**Portsculă cu prindere pe con SK, PSC 32 scurt, Ø de prindere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308496 6
GTIN	4067263110002
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID / Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

Notă:

Reducție potrivită de la SK 40 sau HSK 63 la PSC32, PSC 40 sau PSC 50 la cerere.

Reducție recomandată de la SK 50 sau HSK 100 la PSC 63 sau PSC 80 la cerere.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	45 mm
Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø exterior D	25 mm
Suport	PSC 32 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK