

**Garant****Portsculă cu strângere rapidă cu teșire cu orificiu al canalului de răcire, PSC 32 scurt, Ø de prindere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308559 6
GTIN	4067263110040
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Cu orificii ale canalului de răcire și dop filetat cu care se poate închide.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii de h6.

**Accesorii opționale:**

Extensie portsculă Cod 302410 – 302416. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354400.  
Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

**Descriere tehnică**

Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	6 mm
Ø exterior D	27 mm
Lungime activă dimensiune A	65 mm
Suport	PSC 32 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1

Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă cu teșire