

Garant**Portsculă cu strângere rapidă cu teșire cu orificiu al canalului de răcire, PSC 32 scurt, Ø de prindere D1: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	308559 10
GTIN	4067263110064
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Cu orificii ale canalului de răcire și dop filetat cu care se poate închide. Filetul intern și extern corespunde dimensiunii.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu toleranța cozii de h6.

Accesorii opționale:

Extensie portsculă Cod 302410 – 302416. Unități de fretare compacte Cod 354210 – 354400. Set șuruburi de echilibrare Cod 309906 Ref. 180.

Descriere tehnică

Ø exterior D	32 mm
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø de prindere D ₁	10 mm
Ø D ₂	24 mm
Orificiu pentru canalul de răcire	Cu posibilitate de închidere
Suport	PSC 32 scurt

Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu strângere rapidă cu teșire