

**Garant****Portsculă pentru bușe elastice tip ER, PSC 32 scurt, pentru dimensiuni de bușe elastice ER: 20****Date comandă**

Numărul de comandă	308512 20
GTIN	4067263110132
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID / Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu tijă cilindrică în bușele elastice ER conform DIN 6499 forma A și B.

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

**Accesorii opționale:**

Bușă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	50 mm
Gama de prindere	1 - 13 mm
Pentru bușe elastice tip ER	20
Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	20
Ø exterior D	34 mm
Suport	PSC 32 scurt

Normă pentru suport	ISO 26623-1
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Răcire interioară	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică