

Garant**Portsculă pentru bușe elastice tip ER, PSC 32 scurt, pentru dimensiuni de bușe elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	308512 16
GTIN	4067263110125
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Cu orificiu pentru cip RFID / Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu tijă cilindrică în bușele elastice ER conform DIN 6499 forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opționale:

Bușă elastică ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Descriere tehnică

Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Piuliță de schimb High-Speed GARANT Cod 309610	16
Pentru bușe elastice tip ER	16
Lungime activă dimensiune A	50 mm
Ø exterior D	28 mm

Suport	PSC 32 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Răcire interioară	da
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică

Accesorii

Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308901 1
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 1,5 mm	308901 1,5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308901 10
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308901 2
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 2,5 mm	308901 2,5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308901 3
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308901 4
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308901 5
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308901 6
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308901 7
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308901 8
Bucușă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308901 9
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308906 10
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308906 3
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308906 4
Bucușă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308906 5

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308906 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308906 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308906 8
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm	308906 9
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 1 mm	308920 1
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 10 mm	308920 10
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 2 mm	308920 2
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 3 mm	308920 3
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 4 mm	308920 4
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 5 mm	308920 5
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 6 mm	308920 6
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 7 mm	308920 7
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 8 mm	308920 8
Bucșă elastică ER Ø nominal de strângere d 9 mm	308920 9
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 10 mm	308921 10
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 3 mm	308921 3
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 4 mm	308921 4
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 5 mm	308921 5
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 6 mm	308921 6
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 7 mm	308921 7
Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 8 mm	308921 8
	308921 9

Bucșă elastică ERcu etanșare Ø nominal de strângere d 9 mm

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 10 mm

308922 10

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 3 mm

308922 3

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 4 mm

308922 4

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 5 mm

308922 5

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 6 mm

308922 6

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 7 mm

308922 7

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 8 mm

308922 8

Bucșă elastică ERcu etanșare și duze de stropire Ø nominal de strângere d 9 mm

308922 9

Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm

309012

Set de bucșe elastice ER 6 buc., 3, 4, 5, 6, 8, 10 mmcu etanșare

309014

Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mm

309160

Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare

309164

Set de bucșe elastice ER 10 buc. 1-10 mmcu etanșare și duze de stropire

309165

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 2,8 mm

309425 2,8

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 3,5 mm

309425 3,5

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 4,5 mm

309425 4,5

Bucșă elastică ET pentru filetare interioară, cu compensare axială Ø nominal de strângere d 6 mm

309425 6

Cheie de strângere HiRunER pentru cheia dinamometrică Tip 16

309749 16

Cheie fixă simplă Deschiderea cheii 25 mm

613300 25