

Garant**Portsculă cu prindere pe con SK cu orificii ale canalului de răcire, PSC 40 scurt, Ø de prindere D1: 16mm**

Date comandă

Numărul de comandă	308497 16
GTIN	4067263110194
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

- **Cu orificiu pentru cip RFID / Baluff.**
- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Suprafețele de antrenare ale conturului interior sunt prelucrate.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 forma B și DIN 6535 forma HB.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309885. Cheie tubulară Cod 309893.

Notă:

Reducție recomandată de la PSC 63 la PSC 40 sau PSC 50 Cod 318892.

Reducție potrivită de la SK 40 sau HSK 63 la PSC32, PSC 40 sau PSC 50 la cerere.

Reducție recomandată de la SK 50 sau HSK 100 la PSC 63 sau PSC 80 la cerere.

Prelungitoare potrivite cu nr. 318894.

Descriere tehnică

Ø exterior D	48 mm
Ø de prindere D ₁	16 mm
Lungime activă dimensiune A	55 mm

Fișă de date

Suport	PSC 40 scurt
Normă pentru suport	ISO 26623-1
Răcire interioară	da
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK