

**Garant**

**Prelungitor pentru portsculă cu strângere rapidă 4,5° fără șurub de reglare pe lungime, L = 160 mm, Ø d / Ø D1: 12/6mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	302410 12/6
GTIN	4067263110200
Clasa articolului	31A

### Descriere

**Execuție:**

Găurit pentru alimentarea interioară cu lichid pentru răcire (RI).

**Fără** șurub de reglare pe lungime, **scurt**.

**Aplicație:**

Pentru utilizarea în mandrina cu strângere rapidă, în mandrina hidraulică și în mandrina ER.

**Notă:**

Turație maximă admisă 8000 min<sup>-1</sup>.

### Descriere tehnică

Ø cozii d	12 mm
Ø găurii D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>2</sub>	8 mm
Lungimea totală L	160 mm
Caracteristici nume produs	L = 160 mm
Tip produs	Prelungitor