

**Garant****Mandrină cu bucă elastică ER, HSK-E 50 scurt, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	305155 16
GTIN	4067263110286
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

- Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).
- Nu are șurub de reglare axial.
- Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.

**Aplicație:**

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucăle elastice ER conform DIN 6499 – Forma A și B.

**Livrare:**

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

**Accesorii opționale:**

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucă elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

**Notă:**

Fără orificiu pentru cip RFID/Baluff.

**Descriere tehnică**

Pentru bucă elastice tip ER	16
Gama de prindere	0,5 - 10 mm
Lungime activă dimensiune A	60 mm
Suport	HSK-E 50 scurt

Normă pentru suport	DIN 69882-6
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893
Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucă elastică