

Garant**Mandrină cu bucă elastică ER, HSK-E 50 scurt, pentru dimensiuni de bucă elastice ER: 11****Date comandă**

Numărul de comandă	305155 11
GTIN	4067263110279
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

- **Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!).**
- **Nu are șurub de reglare axial.**
- **Suprafețele frontale ale conului tip HSK sunt rectificat.**

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucele elastice ER conform DIN 6499 – Forma A și B.

Livrare:

Inclusiv piuliță de strângere High-Speed acoperită.

Accesorii opționale:

Conductă de răcire Cod 309880, cheie tubulară Cod 309890, bucă elastice ER Cod 308881 – 309434, cheie de strângere ER Cod 309680 sau 613300.

Notă:

Fără orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	50 mm
Ø exterior D	19 mm
Gama de prindere	0,5 - 7 mm
Pentru bucă elastice tip ER	11
Suport	HSK-E 50 scurt
Normă pentru suport	DIN 69882-6
Normă pentru suport	ISO 12164-1
Normă pentru suport	DIN 69893

Fișă de date

Forma	A
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HSC
Tip produs	Mandrină cu bucușă elastică