

**Extensie pentru tarod cu răcire interioară (RI), Tip: 7****Date comandă**

Numărul de comandă	338435 7
GTIN	4067263110378
Clasa articolului	32H

Descriere**Execuție:**

- Model lung, respectiv foarte lung.
- Capătul din față al prelungitorului este profilat ca o bucă elastică. Tarodul se fixează în buca elastică prin strângerea manuală puternică a piuliței de strângere striate.
- Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
- Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în buce elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Cu răcire interioară.

Aplicație:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereții pieselor turnate.

Notă:

Bucă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.

Descriere tehnică

Pentru \varnothing nominal al filetului d_1 DIN 371	M9
Prelungitor $\varnothing D_4$	15 mm
Prelungitor L_3	130 mm
Prelungitor L_2	60 mm
\varnothing prelungitorului D_3	9 mm
Pentru \varnothing nominal al filetului d_1 DIN 374/376	M12

Pentru \varnothing cozii filetate d_2	9 mm
Pentru lungimea de încastrare l_1	31 mm
Prelungitor K_2	7 mm
Pentru pătrat K_1	7 mm
Răcire interioară	da
Tip produs	Prelungitor