

**Stație de lipit, Denumirea producătorului: ICON1MK2****Date comandă**

| | |
|--------------------|-----------------|
| Numărul de comandă | 082301 ICON1MK2 |
| GTIN | 4003008153699 |
| Clasa articolului | 04K |

Descriere**Execuție:**

Stație de lipire cu temperatură reglabilă, cu element ceramic PTC de încălzire și vârfuri tip Ersa cu încălzire interioară pentru lipire (cositorire) îndelungată (control exact în funcție de temperatură). Stație de lipit multifuncțională de înaltă performanță, reglabilă prin intermediul cardului de memorie microSD. Gestionare inteligentă a energiei pentru instrumentele conectate. Operare intuitivă printr-o singură atingere și afișaj multifuncțional mare. Stația îndeplinește cerințele ESD. Controlul temperaturii cu Power Management dinamic.

Aplicație:

Pentru toate lucrările de lipire în electronică și electrotehnică.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Greutate fără cablu de alimentare | 3 kg |
| Lungime | 175 mm |
| Înălțime | 105 mm |
| caracteristică electrostatică | EGB/ESD |
| Tensiune nominală | 230 V |
| Putere absorbită | 80 W |
| Lățime | 150 mm |
| Alimentare cu energie | Cu alimentare la rețea |

| | |
|--|-----------------|
| Interval de reglare a temperaturii vârfului de lipit | 50 - 450 °C |
| Frecvență de rețea | 50 Hz |
| Tip produs | Stație de lipit |