

**Stație de lipit, Denumirea producătorului: PICOMK2****Date comandă**

Numărul de comandă	082301 PICOMK2
GTIN	4003008089288
Clasa articolului	04K

Descriere**Execuție:**

Stație de lipire cu temperatură reglabilă, cu element ceramic PTC de încălzire și vârfuri tip Ersa cu încălzire interioară pentru lipire (cositorire) îndelungată (control exact în funcție de temperatură). Concept simplu de operare la i-CON PICO, pentru începători. Utilizare universală. Suprafață minimă de amplasare și funcții inteligente, cu reglare printr-un microcard SD.

Aplicație:

Pentru toate lucrările de lipire în electronică și electrotehnică.

Descriere tehnică

Timpe de încălzire la 280 °C	9 s
Tensiune de rețea	240 V
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Alimentare cu energie	Cu alimentare la rețea
Lungime	145 mm
Frecvență de rețea	50 Hz
Greutatea ciocanului de lipit fără cablu de alimentare	30 g
Interval de reglare a temperaturii vârfului de lipit	150 - 450 °C
Înălțime	103 mm

Lățime	80 mm
Putere absorbită	80 W
Tip produs	Stație de lipit