



## Menghină în 5 axe TeleCentric, Tip: 125



### Date comandă

Numărul de comandă

361255 125

GTIN

Clasa articolului

34A

### Descriere

#### Execuție:

- Optim pentru utilizarea pe centre de prelucrare în 5 axe.
- Este posibilă strângerea convențională și cu bride.
- Arborele telescopic, proeminențele rămân neschimbate.
- Centric, programare simplă, fără deplasarea punctului zero.
- Accesibilitatea piesei este independentă de deschidere.
- Formă constructivă simetrică = piesa rămâne centrică și paralelă, adaosul de material se distribuie simetric.
- Schimbarea bacurilor fără scule datorită închiderii rapide în decurs de 10 secunde / pereche de bacuri.
- Forță de strângere constantă cu ajutorul arborelui telescopic care nu necesită întreținere.
- În serie cu orificii de prindere 25H6 M10 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200.
- Inel gradat integrat pentru ajustarea fină a poziției centrului.
- Forță de strângere 30 kN la 45 Nm liniar.

#### Livrare:

Manivelă, ghid de pornire rapidă.

#### Accesorii opționale:

Cheie dinamometrică Cod 656050 Ref. 120, bit pentru șurubelniță hexagonală Cod 643330 Ref. 14, bacuri detașabile Cod 361258 – 361264, bride de strângere Cod 360750 Ref. 125/160, set de aliniere și fixare Cod 360530, bolț de pretensionare Cod 360025 Ref. 25M10 resp. 25M10/138. Fălci de prindere nr. 361258 125 și 361260 125, accesorii speciale suplimentare la cerere.

## Descriere tehnică

Lățime B	125 mm
Serie	TeleCentric
Forță de strângere până la maxim	40 kN
Dimensiuni deschidere chei	14 mm
Momentul maxim	60 Nm
Greutate	35 kg
Lungime L	398 mm
Înălțime corp de bază c	178,9 mm
Gamă de prindere S2	106 - 227 mm
Gamă de prindere S1	44 - 165 mm
Înălțime h	27,1 mm
Lățime canal n H7	20 mm
Execuție	Sistem de strângere în punctul zero
Tip produs	Menghină de mașină

## Accesorii

ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M10	360025 25M10
ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M10/138	360025 25M10/138
Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 12 mm	360530 12
Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 14 mm	360530 14
Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 16 mm	360530 16
	360530 18

Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 18 mm

Set de ajustare și de fixare Dimensiunile canalului în T pe masă 22 mm

360530 22

Set de gheare de strângere 2 buc. Pentru lățimea bacurilor 125/160 mm

360750 125/160

Bac superiorgripp Tip 70

361258 70

Bac superiorneted Tip 70

361260 70

Bac superiorprisma Tip P

361264 P

Bit pentru șurubelniță, hexagonal, 1/2 inch lung Hexagon 14 mm

643329 14

Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 120 Nm

656050 120