

Garant**TNMG 160408, Categorie: HB7020****Date comandă**

Numărul de comandă	251544 HB7020
GTIN	4045197699596
Clasa articolului	21G

Descriere

TN.G 160408 HB7020 Categorie: HB7020

Sfărâmător de așchii: SM

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 5 mmAvans f : 0,2 - 0,5 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 120 - 350 m/min**Descriere tehnică**

Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 350 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Sfărâmător de așchii	SM

Categorie	HB7020
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TNMG 160408
Numărul de schimbări / tășuri	6
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire