

Garant**Suport, SK 40, ABS® Ø d: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	238420 50
GTIN	4067263110910
Clasa articolului	29W

Descriere**Livrare:****Livrare completă cu șaibă de etanșare și setul de conversie pentru forma AD.****Notă:**

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.

Descriere tehnică

Lungime activă A	50 mm
Lungimea proeminenței L ₁	30 mm
ABS® Ø d	50 mm
Suport	SK 40
Coadă tip	ABS
Normă pentru suport	DIN 69871
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport ABS

