

Garant**Suport, SK 50, ABS® Ø d: 40mm**

Date comandă

Numărul de comandă	238440 40
GTIN	4067263110941
Clasa articolului	29W

Descriere

Livrare:**Livrare completă cu șaibă de etanșare și setul de conversie pentru forma AD.****Notă:**

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.

Descriere tehnică

Lungimea proeminenței L ₁	20 mm
Lungime activă A	60 mm
ABS® Ø d	40 mm
Suport	SK 50
Coadă tip	ABS
Normă pentru suport	DIN 69871
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport ABS

