

Garant**Suport, SK 50, ABS® Ø d: 80mm**

Date comandă

Numărul de comandă	238440 80
GTIN	4067263110972
Clasa articolului	29W

Descriere

Livrare:**Livrare completă cu șaiă de etanșare și setul de conversie pentru forma AD.****Notă:**

Alte suporturi cu prindere ABS® la cerere.

Descriere tehnică

Lungimea proeminenței L ₁	50 mm
Lungime activă A	70 mm
ABS® Ø d	80 mm
Suport	SK 50
Coadă tip	ABS
Normă pentru suport	DIN 69871
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 8000 min ⁻¹
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport ABS

