

**Palpator inductiv de lungime conectabil, Tip: P1300MA****Date comandă**

Numărul de comandă	434750 P1300MA
GTIN	4059192016432
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Palpator inductiv de măsurare a lungimii de la Mahr sau Tesa - compatibilitate semibază. Foarte robust, cu ghidaj cu bile și protejat contra perturbațiilor electromagnetice prin intermediul aliajului nichel-fier. Liniaritate foarte ridicată în întregul interval de măsurare.

Eliminarea vidului.

Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Utilizabil universal pentru toate operațiile de măsurare foarte exacte, în special în ateliere și în producție.

Ideal pentru aparatele de măsurare – datorită racordării cu fișe direct pe palpator.

Livrare:

Inclusiv instrucțiuni de utilizare, cablu de legătură (2,5 m).

Accesorii opționale:

Arcuri de presiune (forța de contact la măsurare), cablu de prelungire.

Descriere tehnică

Repetabilitate	0,1 μ m
Denumirea producătorului	P 1300MA
Forța de măsurare în punctul zero electric	0,75 \pm 0,15 N
Domeniu de măsurare	\pm 2 mm
Abatere de la liniaritate la \pm 0,5 mm	0,4 μ m

Fișă de date

Clasă de protecție IP	IP 64
Compatibilitate	Mahr
Abatere de la liniaritate la $\pm 1,0$ mm	1,5 μm
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Palpator