

**Palpator inductiv de lungime, Tip: P2004M****Date comandă**

Numărul de comandă	434760 P2004M
GTIN	4059192055042
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Palpator inductiv de măsurare a lungimii de la Mahr sau Tesa - compatibilitate semibază. Foarte robust, cu ghidaj cu bile și protejat contra perturbațiilor electromagnetice prin intermediul aliajului nichel-fier. Liniaritate foarte ridicată în întregul interval de măsurare.

Racord de cauciuc flexibil pentru ieșire radială a cablului. Cablu flexibil datorită învelișului de cauciuc atașat.

**Funcționare:**

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Aplicație:**

Utilizabil universal pentru toate operațiile de măsurare foarte exacte, în special în ateliere și în producție.

**Livrare:**

Inclusiv instrucțiuni de utilizare, cablu de legătură (2,5 m).

**Accesorii opționale:**

Arcuri de presiune (forța de contact la măsurare), cablu de prelungire.

**Descriere tehnică**

Abatere de la liniaritate la $\pm 0,5$ mm	0,4 $\mu$ m
Forța de măsurare în punctul zero electric	0,75 $\pm$ 0,15 N
Abatere de la liniaritate la $\pm 1,0$ mm	1,5 $\mu$ m
Clasă de protecție IP	IP 64
Denumirea producătorului	P 2004M
Domeniu de măsurare	$\pm 2$ mm

## Fișă de date

Repetabilitate	0,1 $\mu\text{m}$
Compatibilitate	Mahr
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Palpator

### Accesorii

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50