



Palpator inductiv de lungime, Tip: P2004T



Date comandă

Numărul de comandă	434760 P2004T
GTIN	4059192055059
Clasa articolului	43A

Descriere

Execuție:

Palpator inductiv de măsurare a lungimii de la Mahr sau Tesa - compatibilitate semibază. Foarte robust, cu ghidaj cu bile și protejat contra perturbațiilor electromagnetice prin intermediul aliajului nichel-fier. Liniaritate foarte ridicată în întregul interval de măsurare.

Racord de cauciuc flexibil pentru ieșire radială a cablului. Cablu flexibil datorită învelișului de cauciuc atașat.

Funcționare:

IP64: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Aplicație:

Utilizabil universal pentru toate operațiile de măsurare foarte exacte, în special în ateliere și în producție.

Livrare:

Inclusiv instrucțiuni de utilizare, cablu de legătură (2,5 m).

Accesorii opționale:

Arcuri de presiune (forța de contact la măsurare), cablu de prelungire.

Descriere tehnică

Forța de măsurare în punctul zero electric	$0,75 \pm 0,15$ N
Repetabilitate	0,1 μ m
Domeniu de măsurare	± 2 mm
Denumirea producătorului	P 2004M
Abatere de la liniaritate la $\pm 1,0$ mm	1,5 μ m
Abatere de la liniaritate la $\pm 0,5$ mm	0,4 μ m

Fișă de date

Compatibilitate	Mahr
Clasă de protecție IP	IP 64
Calibrarea	Preț la cerere
Tip produs	Palpator

Accesorii

Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 25 mm	434918 25
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 25 mm	434917 25
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare60° Lungime de încastrare 50 mm	434918 50
Suport cotit pentru ceasuri comparatoare45° Lungime de încastrare 50 mm	434917 50