

**TNMG 160404, Categorie: CA510****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 251472 CA510 |
| GTIN | 4960664699162 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere tehnică

| | |
|---|-------------------|
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 180 - 590 m/min |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,2 - 2,5 mm |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Aplicația principală | P |
| Condiție de tăiere | continuă |
| Sfărâmător de aşchii | PQ |
| Avans f | 0,13 - 0,4 mm/rot |
| Categorie | CA510 |
| Codificare finisare / degroşare | Finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | TNMG 160404 |
| Numărul de schimbări / tăşuri | 6 |

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire