


DC.T 11T302, Categorie: CA6525

Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260385 CA6525 |
| GTIN | 4960664589241 |
| Clasa articolului | 25E |

Descriere

DC.T 11T302 CA6525 Categorie: CA6525

Sfârâmător de așchii: MQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mm

Avans f : 0,05 - 0,25 mm/rot

Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 140 m/min

Descriere tehnică

| | |
|---|--------------------|
| Viteză de așchiere v_c Aplicație principală | 50 - 140 m/min |
| Rază la colț | 0,2 mm |
| Sfârâmător de așchii | MQ |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,5 - 1,5 mm |
| Aplicația principală | M |
| Condiție de tăiere | ușor întrerupt |
| Avans f | 0,05 - 0,25 mm/rot |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categorie | CA6525 |
| Codificare finisare / degroșare | Finisare |
| Materialul sculei | Carbura |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | DCMT 11T302 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Toleranță | M |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |