


**KOMET® Unisix® Plăcuță amovibilă, BK6115, Denumire tip W29: 24-000****Date comandă**

Numărul de comandă	236860 24-000
--------------------	---------------

GTIN	
------	--

Clasa articolului	24T
-------------------	-----

Descriere**Adaptat pentru:**

Cod 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

Notă:**Valorile de referință menționate se raportează la KUB Trigon®.**

Nu folosiți plăcuța pe poziție de plăcuță centrală!

Descriere tehnică

Denumire	24-000
Avans f în oțel < 900 N/mm ²	0,14 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 05T304
Categorie	BK6115
Tip	GG(G); ST900
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
GG(G)	recomandat	200 m/min	K
Umiditate maximă	recomandat		