



Marcator tip ac FlyMarker® mini 85/45 Funcționare cu acumulator, Capacitate acumulator: 2X10Ah



Date comandă

Numărul de comandă

085755 2X10

GTIN

Clasa articolului

04F

Descriere

Execuție:

Pentru însemnarea / marcarea / inscripționarea durabilă a pieselor unicat și de serie din diferite materiale (oțel, oțel superior, aluminiu, cupru, alamă, materiale plastice, oțel pentru scule, oțeluri călite de până la 62 HRC, etc.).

- **Aționare electromagnetă, performantă, a acului de marcare.**
- **Software simplu și cu operare intuitivă, cu protecție prin parolă și cu o afișare a parametrilor reconfigurată, pentru o perspectivă rapidă asupra fiecărei linii de program.**
- **Afișaj color mare, de 4,3 inch.**
- **Cea mai recentă tehnologie de procesor pentru o navigare facilă în meniu și un timp de pornire foarte scurt (timp de bootare).**
- **Previzualizare 1:1 în ecran a câmpului de marcare.**
- **Carcasă din plastic ranforsat cu fibră de sticlă, rezistent la spargere.**
- **Interfețe: USB-A, USB-B și Ethernet.**
- **Font: Matrice de puncte la intervale de 5×7 sau 9×13, înălțimea scrisului 1,0 – 10,0 mm și mai mare.**
- **Ghidaje liniare duble de înaltă calitate pentru rezultate precise la marcare.**
- **Marcare radială și axială a pieselor rotunde precum și marcare a arcurilor de cerc.**

Sistem de marcare manuală, cu acumulator, extrem de ușor de manevrat, 100% mobil, cu suprafață tactilă de operare și cu afișaj color mare de 4,3 inch.

- **Inclusiv pachet HPGL (pentru marcarea de logo-uri și mărci, atestare CE).**
- **Incl. pachetul Komfort (de ex., pentru marcarea schimbului, poziționare prealabilă, marcarea multiplă etc.)**
- **Memorie internă pentru sute de fișiere de marcarea, fonturi și logo-uri.**
- **Disponibil în 15 limbi.**

Câmp de marcarea: 85 × 45 mm.

Livrare:

Inclusiv sculă de bordurat, ac de marcarea din carbură monobloc 90°. Echer reglabil cu suprafață antialunecare, calibrul de reglare și geantă de transport, **2 x acumulator Li-Ion 18V**, încărcător.

Notă:

Font pentru înălțimea scrisului mai mare de 10,0 mm, disponibil la cerere.

Descriere tehnică

Număr de acumulatori incluse	2
Capacitate acumulator	10 Ah
Interfață	Interfață USB
Tip acumulator	Litiu-Ion
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tensiune nominală	18 V
Înălțimea scrisului	1 - 10 mm
Lățimea maximă a câmpului de marcaj	85 mm
Înălțimea maximă a câmpului de marcaj	45 mm
Tip produs	Marcator tip ac

Accesorii

Ac de marcarea pentru FlyMarker® Unghiul vârfului acului de marcarea 90 grad

085790 90