


**SOMT....20ER-LD, PR1835, Tip: 14****Date comandă**

Numărul de comandă	222081 14
GTIN	4960664029402
Clasa articolului	25A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu 4 muchii așchietoare convexe pentru forțe de așchiere reduse.

Aplicație:

Geometria LD este recomandată și pentru adâncimi de așchiere mari ($a_{p,max} = 5$ mm) la un avans moderat.

Nu o folosiți pentru frezări elicoidale, în adâncime și pe contur, sau la pereți abrupti.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Descriere tehnică

Dimensiune plăcuță amovibilă	14
Avans f_z per dinte	0,06 – 1,8 mm
Tip	INOX
Grosime plăcuță E	556 mm
Rază la colț	2 mm
Rază de programare la $a_{p,max}$	5 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT140520ER-LD
Categorie	PR1835
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	40 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		