

**BDMT 170431 ER-JT, PR1825, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	227558 ST1400
GTIN	4960664028047
Clasa articolului	25A

Descriere**Notă:**

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.
exact 90° până la $a_p = 9$ mm.

Descriere tehnică

Tip	ST1400
Avans f_z per dinte	0,09 – 0,22 mm
Rază la colț	3,1 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 170431 ER-JT
Categorie	PR1825
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	M
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		