

**BDMT 11T308 ER-N3, PR1810, Tip: GG****Date comandă**

Numărul de comandă	227483 GG
GTIN	4960664026425
Clasa articolului	25A

**Descriere****Notă:**

Frezele sunt echipate cu un număr egal de plăcuțe amovibile forma N2 și N3. Vă rugăm să țineți cont de compatibilitatea cu suportul.

Valori de referință pentru  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descriere tehnică**

Rază la colț	0,8 mm
Categorie	PR1810
Avans $f_z$ per dinte	0,09 – 0,2 mm
Tip	GG
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 11T308 ER-N3
Categorie	PR1810
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
GG(G)	recomandat	180 m/min	K
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		