


**SOMT....20ER-GM, PR1835, Tip: 14****Date comandă**

Numărul de comandă	222073 14
GTIN	4960664029396
Clasa articolului	25A

Descriere**Execuție:**

Plăcuță amovibilă cu 4 muchii așchietoare convexe pentru forțe de așchiere reduse.

Aplicație:

Geometria GM (orientată pe suprafață) este prima alegere pentru prelucrarea generală.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,5 – 1,8 mm
Grosime plăcuță E	5,56 mm
Tip	INOX
Dimensiune plăcuță amovibilă	14
Rază de programare la $a_{p \max}$	3,5 mm
Rază la colț	2 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SOMT140520-ER-GM

Categorie	PR1835
Materialul sculei	Carbură
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	40 m/min	S
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		