

**SPMT 1806 EDSR-NB2T, PR1835, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	224018 ST1400
GTIN	4960664030125
Clasa articolului	25A

**Descriere****Execuție:**

Geometrie specială a plăcuțelor amovibile pentru forțe de tăiere reduse și evacuarea îmbunătățită a așchiilor. Toate tipurile cu **tăișuri Wiper** pentru avansuri mari.

**Aplicație:**

**NB2T / NB3T:** Ideale pentru **tăiere întreruptă**, putere ridicată de tăiere și avansuri mari.

**Notă:**

**Capetele sunt echipate alternativ cu un număr egal de plăcuțe amovibile forma NB2 și NB3.**

Vă rugăm să țineți cont de compatibilitatea cu suportul.

Valori de referință pentru  $a_e = 1 \times D$ .

**Descriere tehnică**

Rază la colț	1,2 mm
Grosime plăcuță E	6,35 mm
Avans $f_z$ per dinte	0,06 - 0,25 mm
Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SPMT 1806 EDSR-NB2T

Categorie	PR1835
Materialul sculei	Carbură
Aplicație	Degroșare
Numărul de schimbări / tășuri	4
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		