

**BDMT 170408 ER-N3, PR1825, Tip: ST1400****Date comandă**

Numărul de comandă	227672 ST1400
GTIN	4960664028085
Clasa articolului	25A

Descriere**Notă:**

Frezele sunt echipate cu un număr egal de plăcuțe amovibile forma N3 și N4. Vă rugăm să țineți cont de compatibilitatea cu suportul.

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$.

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Avans f_z per dinte	0,09 – 0,16 mm
Tip	ST1400
Cod ISO Plăcuță amovibilă	BDMT 170408 ER-N3
Categorie	PR1825
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		