

Garant**Suport de bază Vario Plus Eco, dreapta, Tip șuruburi de montare: HSK63****Date comandă**

Numărul de comandă	274530 HSK63
GTIN	4067263112402
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Stabilitate optimizată a sistemului datorită fixării cu șuruburi multiple și a dispozitivului de fixare.

Adaptat pentru:

Suport plăcuțe de tăiere Vario Plus Eco.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Descriere tehnică

Tipul de prindere a cozii	HSK63
Lungime activă dimensiune A	105 mm
L_2	35 mm
h_2	23 mm
f_1	7 mm
h_1	19 mm
Șurub de strângere	279815 24
L_1	79 mm
Șurub de montaj	279815 9
Bloc terminal	279928 7

Fișă de date

f_2	15 mm
Răcire interioară	da
h_3	54 mm
Serie	Vario plus Eco
Tip de utilizare	dreapta
Tip produs	Suport de bază

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/274530-HSK63>