

Garant**Vario plus Eco Y Suport plăcuțe de tăiere, stânga, Lățime de canelare w: 3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	274541 3
GTIN	4067263112457
Clasa articolului	21U

Descriere**Execuție:**

Pentru retezarea arborilor cu un diametru maxim de 90 mm.

Adaptat pentru:

Suport de prindere Vario plus eco codurile 274531; 274501; 274502.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere t_{max}	45 mm
Este posibilă canelarea axială	nu
Șurub de strângere	279815 9
Serie	Vario plus Eco
Lățime de canelare w	3 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	273656 – 273749

Lungimea totală L	90,8 mm
Y1	2 mm
Y	28 mm
X	47 mm
X1	9 mm
Tip de utilizare	stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de plăcuțe

Accesorii

Șurub de strângere Tip 9	279815 9
--------------------------	----------