

**DC.T 11T304, Categorie: CA510****Date comandă**

Numărul de comandă	260386 CA510
GTIN	4960664697649
Clasa articolului	25E

Descriere

DC.T 11T304 CA510 Categorie: CA510

Sfârâmător de așchii: HQ

Toleranță: M

Adâncime de tăiere a_p : 0,5 - 1,5 mmAvans f : 0,05 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 140 - 450 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Avans f	0,05 - 0,25 mm/rot
Rază la colț	0,4 mm
Aplicația principală	P
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 450 m/min
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 1,5 mm
Sfârâmător de așchii	HQ

Categorie	CA510
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbura
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2
Toleranță	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire