

**KOMET® Unisix® Plăcuță amovibilă, BK8425, Denumire tip W29: 34-010****Date comandă**

Numărul de comandă	236840 34-010
GTIN	4047109174382
Clasa articolului	24T

Descriere**Adaptat pentru :**

Cod 236650; 236660; 236685; 236686

Notă:**Valorile de referință menționate se raportează la KUB Trigon®.**

Tip: ST1400

Cod ISO Plăcuță amovibilă: WOEX 06T304

Avans f în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,15 mm/rot**Descriere tehnică**

Denumire	34-010
Avans f în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,15 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WOEX 06T304
Categorie	BK8425
Tip	ST1400
Materialul sculei	Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru găurire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		