

**Set de bacuri 3 piese, moi, Pentru universal tip: 315mm****Date comandă**

Numărul de comandă	314425 315
GTIN	4067263113058
Clasa articolului	32R

**Descriere****Execuție:**

Suprafață de așezare **frezată fin, nebrunată.**

**Aplicație:**

Pentru asamblare pe portbacuri călite.

**Material:**

16 MnCr5

**Adaptat pentru:**

**Universal cu trei bacuri Cod 310505; 310655; 310705.**

**Notă:**

- În principiu, bacurile pot fi înlocuite atât timp cât ghidajul din corp nu este închis.
- Bacurile moi, de exterior și de interior cumpărate ulterior trebuie rectificate în universal prin rotire plană și concentrică.

**Descriere tehnică**

Distanță între găuri L	63,5 mm
Înălțime H	58 mm
Lățimea canalului D	12,72 mm
Lungimea punții A	19,02 mm
Pentru universal tip	315 mm
Lungime L	120 mm

## Fișă de date

Recomandat pentru codul de culoare

Mandrină de strung HOLEX  
cu spirală plană și bacuri

Tip produs

Bacuri pentru universal  
cu spirală plană