

**Mahr****Șubler digital de adâncime pentru canale IP 67, Domeniu de măsurare: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418758 100
GTIN	4059192059095
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Pentru măsurarea canelurilor, a canalelor, a decupajelor, a treptelor etc. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. Inclusiv 3 palpatoare (Ø 4 mm, Ø 7,5 mm și rază 6 mm).

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498940. Palpator cu disc Cod 418660 Ref. 0,5, palpator special Cod 434900 – 4915 cu filet M 2,5.

**Descriere tehnică**

Alimentare cu energie	Cu baterii
Secțiunea riglei de măsurare	16 × 3 mm
Număr de baterii incluse	1
Citire comutabilă	0,0005 inch
Domeniu de măsurare	0 - 100 mm
Ø bare măsurare	4 mm

Citire comutabilă	mm / inch
Lungimea tălpii	85 mm
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Citire comutabilă	0,01 mm
Calibrarea	A1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Clasă de protecție IP	IP 67
Standard	ISO 13385
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Ambalaj	Husă
Tip produs	Șublere de adâncime pentru canale

## Servicii

Calibrare Șublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkS Șublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

## Accesorii

Palpator cu disc Grosimea discului 1 mm	418660 1
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator cu disc Grosimea discului 0,5 mm	418660 0,5
Capac pentru compartimentul de baterii	412235

Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Palpator din oțel Tip 2	434900 2