

**Mahr****Șubler digital de adâncime pentru canale IP 67, i-wi, Domeniu de măsurare: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	418759 100
GTIN	4059192057312
Clasa articolului	43A

**Descriere****Execuție:**

Pentru măsurarea canelurilor, a canalelor, a decupajelor, a treptelor etc. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Afișaj LCD foarte mare cu cifre mari de 11 mm. Interfață de date integrată, fără fir, i-wi.

**Funcționare:**

IP67: Protecție la scufundare ocazională în apă și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032. Inclusiv 3 palpatoare ( $\varnothing$  4 mm,  $\varnothing$  7,5 mm și rază 6 mm).

**Accesorii opționale:**

Cablu de date Cod 498940.

Radioreceptor i-wi Cod 498912. Palpator cu disc Cod 418660 Ref. 0,5, palpator special Cod 434900 – 4915 cu filet M 2,5.

**Descriere tehnică**

Citire comutabilă	0,0005 inch
Număr de baterii incluse	1
$\varnothing$ bare măsurare	4 mm
Citire comutabilă	0,01 mm
Citire comutabilă	mm / inch

## Fișă de date

Alimentare cu energie	Cu baterii
Domeniu de măsurare	0 - 100 mm
Secțiunea riglei de măsurare	16 × 3 mm
Clasă de protecție IP	IP 67
Aplicație radio	Software-ul producătorului
Calibrarea	A1
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Lungimea tălpii	85 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Standard	ISO 13385
Interfață	Sistem radio i-wi MAHR
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Ambalaj	Husă
Tip produs	Șublere de adâncime pentru canale

## Servicii

CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021000 200
Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 200 mm	021010 200

## Accesorii

Palpator din rubin Tip 2	434915 2
Palpator din oțel Tip 2	434900 2

## Fișă de date

Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498914 STICK
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Palpator din carbură Tip 2	434910 2
Radioreceptor pentru Mahr i-wi Tip STICK	498912 STICK
Palpator cu disc Grosimea discului 1 mm	418660 1
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Palpator cu disc Grosimea discului 0,5 mm	418660 0,5