



## Polizoare pneumatice drepte, Tip: SPM60R



### Date comandă

Numărul de comandă	079440 SPM60R
GTIN	2050002005471
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat **cu cleme de 3 mm** pentru lucrări fine de frezare, șlefuire și gravare. **Element de prefiltrare integrat.** Polizor drept cu putere debitată de 85 W și cu o turație maximă de 60000 1/min.

- **Design subțire pentru lucrări limitate.**
- **Protecție detașabilă pentru bucsă elastică.**

### Descriere tehnică

Debit maxim de aer necesar	230 l/min
Turație maximă	60000 min <sup>-1</sup>
Greutate	0,17 kg
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Lungime	140 mm
Racord filetat	BSP
Zgomot de lucru	68 dB(A)
Putere de ieșire	85 W
Ø bucsă elastică	3 mm
Tip produs	Polizor drept

