



Polizoare pneumatice drepte, Tip: SPT100R



Date comandă

Numărul de comandă	079440 SPT100R
GTIN	5390145244663
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat **cu cleme de 3 mm** pentru lucrări fine de frezare, șlefuire și gravare. **Element de prefiltrare integrat.** Polizor drept cu putere debitată de 63 W cu design unic al motorului, fără piese de uzură în motor, cu o durată lungă de viață și o turație maximă de 100000 1/min.

Aplicație:

Utilizați numai aer comprimat fără ulei. Nu lubrifiați!

Descriere tehnică

Greutate	0,15 kg
Turație maximă	100000 min ⁻¹
Ø bucsă elastică	3 mm
Lungime	135 mm
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Debit maxim de aer necesar	170 l/min
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Zgomot de lucru	70 dB(A)
Racord filetat	BSP
Putere de ieșire	63 W
Tip produs	Polizor drept

