



Polizoare pneumatice drepte, Tip: SPT80R



Date comandă

Numărul de comandă	079440 SPT80R
GTIN	5390145244601
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat **cu cleme de 3 mm** pentru lucrări fine de frezare, șlefuire și gravare. **Element de prefiltrare integrat.** Polizor drept cu putere debitată de 63 W cu design unic al motorului, fără piese de uzură în motor, cu o durată lungă de viață și o turație maximă de 80000 1/min.

Aplicație:

Utilizați numai aer comprimat fără ulei. Nu lubrifiați!

Descriere tehnică

Racord filetat	BSP
Debit maxim de aer necesar	170 l/min
Ø bucă elastică	3 mm
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Putere de ieșire	63 W
Greutate	0,15 kg
Turație maximă	80000 min ⁻¹
Zgomot de lucru	68 dB(A)
Lungime	135 mm
Tip produs	Polizor drept

