



## Polizoare pneumatice drepte, Tip: S25



### Date comandă

Numărul de comandă	079442 S25
GTIN	5390145244687
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat **cu clemă de 6 mm**. Polizor drept ergonomic pentru aplicații ușoare până la medii cu operare cu o singură mână.

- **Manetă push-pull pentru utilizare continuă.**
- **Raport excelent greutate/performanță.**

### Descriere tehnică

Putere de ieșire	190 W
Lungime	164 mm
Racord filetat	BSP
Greutate	0,46 kg
Debit maxim de aer necesar	450 l/min
Ø bușă elastică	6 mm
Turație maximă	25000 min <sup>-1</sup>
Vibrație maximă conform EN	3,14 m/s <sup>2</sup>
Zgomot de lucru	68 dB(A)
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Tip produs	Polizor drept

