



## Polizoare pneumatice drepte, Tip: SDM26LR



### Date comandă

Numărul de comandă	079442 SDM26LR
GTIN	5390145244700
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat **cu clemă de 6 mm**. Polizor drept pentru aplicații ușoare până la medii, cu confort ridicat al utilizatorului și operare cu o singură mână.

- **Reglarea vitezei.**
- **Raport excelent greutate/performanță.**

### Descriere tehnică

Lungime	154 mm
Ø bucsă elastică	6 mm
Putere de ieșire	300 W
Racord filetat	BSP
Debit maxim de aer necesar	570 l/min
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Turație maximă	25000 min <sup>-1</sup>
Vibrație maximă conform EN	3,14 m/s <sup>2</sup>
Zgomot de lucru	72 dB(A)
Greutate	0,52 kg
Tip produs	Polizor drept

