



## Polizoare pneumatice drepte, Tip: SMX16LR



### Date comandă

Numărul de comandă	079442 SMX16LR
GTIN	5390145244830
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

ATA - Polizor drept cu aer comprimat **cu clemă de 6 mm**. Polizor drept extins și ergonomic cu operare cu două mâini.

- **Reglarea vitezei.**
- **Pornire lină.**

### Descriere tehnică

Debit maxim de aer necesar	620 l/min
Zgomot de lucru	75 dB(A)
Turație maximă	16000 min <sup>-1</sup>
Putere de ieșire	820 W
Racord filetat	BSP
Greutate	1,3 kg
Vibrație maximă conform EN	3,19 m/s <sup>2</sup>
Lungime	345 mm
Ø bucsă elastică	6 mm
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Tip produs	Polizor drept

